

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Barres Lumineuses](#)

Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d'Advanced Illumination

See More by [Advanced Illumination](#)



- Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
- Boîtier compact avec monture de rainure en T
- Gamme complète de longueurs d'onde disponible
- Réglage manuel de l'intensité en option ([#89-555](#)) recommandé

Spécifications

Caractéristiques du produit				
Durée de Vie LED (heures):		50,000	Type d'Éclairage:	LED Illuminator
Remarque:		Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	Fabricant:	Advanced Illumination
Géométrie:		Bar Light	Mode d'Éclairage:	Constant
Propriétés physiques et mécaniques				
Dimensions (mm):		165.6 x 20.1 x 20.1	Poids (g):	68.9
Connectivité matérielle & interfaçage				
Connecteur:		Flying Leads	Tension d'Entrée (V):	24V
Alimentation d'Énergie:		Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855		
Environnement & durabilité				
Température d'Utilisation (°C):			0 - 60	
Norme Environnementale:			IP50	

Informations techniques

Produits

Dimensions (mm)	Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
165.6 x 20.1 x 20.1	White	-	#18-540	€615,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	UV	365.00	#18-544	€1.485,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	Blue	470.00	#18-542	€615,00	1 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	Green	530.00	#18-543	€615,00	1 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	Red	625.00	#18-541	€615,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	IR	850.00	#18-545	€615,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	IR	940.00	#18-546	€615,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com