

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Spots Lumineux](#)

Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite d'Advanced Illumination

See More by [Advanced Illumination](#)



- Sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux
- Format rectangulaire, spot lumineux hors axe
- Spots Lumineux Compacts MicroBrite également disponibles
- Réglage manuel de l'intensité en option ([#89-555](#)) recommandé

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:	LED Illuminator	Remarque:	Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:	Advanced Illumination	Géométrie:	Spot Light
Mode d'Éclairage:	Constant		

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):	44.5 x 32.2 x 20.1
Poids (g):	168

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	Flying Leads		
Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Longueur du Câble (m):	2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	0 - 60
---------------------------------	--------

Informations techniques

Produits

Dimensions (mm)	Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
44.5 x 32.2 x 20.1	White	-	#18-588	€490,00	Contact
44.5 x 32.2 x 20.1	UV	365.00	#18-593	€560,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	Blue	470.00	#18-590	€490,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	Green	530.00	#18-591	€490,00	Contact
44.5 x 32.2 x 20.1	Red	625.00	#18-589	€490,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	IR	850.00	#18-592	€515,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	IR	940.00	#18-594	€515,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com