


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres pour le Spectre Visible](#)

## Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA)



- Hautement résistantes aux rayures
- Transmission de la lumière visible >97%
- Alternative rentable au verre
- [Fenêtres en plastique polycarbonate](#) également disponibles

### Spécifications

#### Propriétés physiques et mécaniques

**Biseau:** Protective as needed

**Bords:** Smooth, Machined

#### Propriétés optiques

**Nombre d'Abbe ( $v_d$ ):** 58

**Traitement:** Uncoated

**Indice de Réfraction ( $n_d$ ):** 1.49



**Substrat:** PMMA

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):** 400 - 1600

#### Propriétés des matériaux

**Coefficient d'Expansion Thermique CTE ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ):** 60

## Informations techniques



## Produits

| Dia.<br>(mm) | Dimensions<br>(mm) | Épaisseur<br>(mm) | Traitement | Numéro<br>de Stock      | Prix                                         | Achat        |
|--------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 25.40        | -                  | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#19-634</a> | €23,69<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 38.10        | -                  | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#71-541</a> | €26,78<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 50.80        | -                  | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#19-635</a> | €28,84<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 63.50        | -                  | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#71-542</a> | €32,19<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 16 In Stock  |
| -            | 50.80 x 50.80      | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#19-636</a> | €28,84<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 16 In Stock  |
| 76.20        | -                  | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#19-637</a> | €34,76<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 7 In Stock   |
| -            | 76.20 x 76.20      | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#19-638</a> | €34,76<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 13 In Stock  |
| -            | 101.6 x 127.0      | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#19-639</a> | €46,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| -            | 127.00 x<br>177.80 | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#71-543</a> | €56,14<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| -            | 203.2 x 254.0      | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#19-640</a> | €91,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| -            | 254.00 x<br>304.80 | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#71-544</a> | €128,75<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| -            | 304.80 x<br>355.60 | 1.52              | Uncoated   | <a href="#">#71-545</a> | €144,20<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 15 In Stock  |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
 Téléphone: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)