

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Spots Lumineux](#)

Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d'Advanced Illumination

See More by [Advanced Illumination](#)



- Contrôlables via l'interface graphique Ethernet ou le navigateur Web
- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou 1/4" (0,312")
- Gestion thermique efficace pour une longue durée de vie des LED
- Compatibles avec les [Rétroéclairages Télécentriques TECHSPEC®](#) et les [Objectifs Télécentriques TECHSPEC®](#)

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie LED (heures):	50,000	Nombre de LEDs:	1
Type d'Éclairage:	LED Illuminator	Remarque:	Required Controller #18-645 ; Required Power Supply #66-855
Fabricant:	Advanced Illumination	Géométrie:	Spot Light
Mode d'Éclairage:	Constant, Pulsed, Gated		

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):	85.1		
Connectivité matérielle & interfaçage			
Connecteur:	C1	Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855
Longueur du Câble (m):	2		

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	0 to +60
---------------------------------	----------

Informations techniques

Produits

Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
UV	365.00	#21-356	€675,00	Contact

[#21-356-RCD-05P Recertifié](#)



Recertifié

No. de Stock: 21-356-RCD-05P
Recertified Code: 05P (Tous les pièces originales incluses, Parfait)

Produits Recertifiés

1 à 2 pièces de chaque article recertifié sont normalement en stock. Veuillez contacter notre service clientèle pour connaître la disponibilité exacte d'un article.

Les articles identifiés avec le logo de recertification sont des articles qui ont été retournés à Edmund Optics® et qui ne peuvent être revendus en tant que nouveaux composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage d'origine
- Imperfections Visuelles – Éraflures, marques ou autres imperfections superficielles mineures
- Réparation – L'article a été réparé à la spécification originale de fabrication
- Retours – L'article a été retourné dans son état d'origine

UV	365.00	Les produits recertifiés sont examinés et réparés si nécessaire, avant d'être certifiés conformes à toute utilisation par Edmund Optics®. Du fait d'une faible quantité, les articles recertifiés sont vendus au premier venant. Toute imperfection sera indiquée dans la description du produit et classifiée par le tableau ci-dessous. Lorsque des produits recertifiés sont achetés, la politique de retour d'Edmund Optics® reste inchangée.	€397,80 €530,40	1 In Stock
----	--------	---	-----------------	------------

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la rubrique Produits Réduits sur le site internet.

Composants

Cosmétique

	Tous les			
05	pièces	P	Parfait	
	originales			
	incluses			
04	Pas de manuel	N	Imperfections/Éraflures mineures	
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J	Imperfections/Rayures majeures	
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent			

UV	395.00	#21-357	€675,00	1 In Stock
Blue	455.00	#21-358	€560,00	3 In Stock
Green	530.00	#21-359	€560,00	1 In Stock
Red	625.00	#21-360	€560,00	1 In Stock
IR	850.00	#21-361	€560,00	1 In Stock
IR	940.00	#21-362	€560,00	1 In Stock
White	-	#21-363	€560,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com