

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Biconvexes \(DCX\)](#)

Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF_2)

ISP Optics

See More by [ISP Optics](#)



- Transmission excellente de 0,2 à 12 µm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Centrage (arcmin):	<3	Biseau:	Protective as needed
--------------------	----	---------	----------------------

Propriétés optiques

Traitement:	Uncoated	Substrat:	Barium Fluoride (BaF_2)
Qualité de Surface:	60-40	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ
Tolérance Distance Focale (%):	±2	Gamme de Longeur d'Onde (nm):	200 - 12000

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Traitement	Numéro de Modèle	Numéro de Stock	Prix	Achat
#24-733 Fin de Série							
12.70	12.70	-	Uncoated	BF-BX-12-12	 Fin de Série La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.	€495,00 Prix sur Quantité	4 In Stock

[#24-740 Fin de Série](#)



Fin de Série

25.40	150.00	-	Uncoated	BF-BX- 25-150	<p>La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.</p>	€430,00 <u>Prix sur Quantité</u>	2 In Stock
-------	--------	---	----------	------------------	---	---	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com