

Pieds Amortisseurs en Sorbothane 1/4-20 (lot de 4)



Stock #55-244 **8 In Stock**

1 €48²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-2	€48,25 prix unitaire
Qté 3+	€42,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

1/4-20 **Remarque:**

Propriétés physiques et mécaniques

25.40 **Épaisseur (mm):**

Sorbothane **Construction:**

38.10 **Diamètre (mm):**

30-65 / bumper **Capacité de Charge (lbs):**

Filetage & montage

12.7 **Longueur de Filetage (mm):**

Conformité réglementaire

Conforme **RoHS 2015:**

Visionner **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Absorbent et dissipent les vibrations
- Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
- Styles impérial, métrique ou universel

Les Montures en Sorbothane® absorbent (57% d'efficacité d'absorption) et dissipent l'énergie (70% d'humidité spécifique). Les montures réduisent les vibrations à d'autres composants en isolant les vibrations du matériel tout en absorbant les forces multi-directionnelles. Ces montures hémisphériques peuvent stabiliser l'équipement jusqu'à 38 lbs (Montures Hémisphériques), 65 lbs (Pieds Amortisseurs en Sorbothane 1/4-20) ou 29,4 kg (Pieds Amortisseurs M6). Les pieds mesurent 50 mm de dia et 26 mm d'épaisseur. Le haut de l'hémisphère est collant alors que l'autre est feutre. Monture 1/4-20 ou M6 mesure 38,1 mm de dia 25,4 mm d'épaisseur. Les écrous filetés mesurent 12 mm de long. Tous les modèles ont une valeur de dureté de 70. Chaque paquet contient 4 montures.

;