

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Trusquin Digimatic 0 - 12", 0,0005"

See More by [Mitutoyo](#)



Stock **#78-348** **1 In Stock**

-

1

+

€965^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€965,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

0 - 12 inches	Gamme:
570-412	Numéro de Modèle:

Propriétés physiques et mécaniques

Résolution (pouces):

0.0005

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Plages de hauteurs jusqu'à 24"
- Commande numérique facile à lire et à utiliser
- Le codeur linéaire maintient la position sans référence

Les Trusquins Mitutoyo sont conçus avec une piste verticale unidimensionnelle pour mesurer la hauteur des objets avec des plages de mesure allant jusqu'à 24" et des pas numériques de 0,0005". Dotées d'un codeur linéaire ABSOLUTE®, ces trusquins ne nécessitent pas le réglage d'un point de référence à chaque mise sous tension. En outre, le codeur empêche les erreurs de sur-vitesse, ce qui améliore la fiabilité et la répétabilité des mesures. Les Trusquins Mitutoyo sont dotés d'un affichage numérique facile à lire et d'une grande roue d'avance à glissière lisse pour faciliter l'utilisation dans toutes les applications. La structure rigide de la colonne et la longue durée de vie de la batterie (5 ans en utilisation normale) garantissent une durabilité à long terme, même dans des conditions de travail rigoureuses.

;