

Filtre ND Absorbant de Précision Traité Antireflets (AR), 0,1 OD, 25 mm de Dia.



Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock #16-047 3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€100,00

Qté 11+

€90,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
0.1 ±10% @ 550nm

Numéro de Verre/Filtre:
SCHOTT NG12

Substrat: ☐ ND Filter Glass
Traitement: BBAR (450-700nm)
Indice de Réfraction n_d: 1.49
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 460
Épaisseur (mm): 4.95 (nominal)
Transmission (%): 79.43
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Ouverture Utile (%): 90
Front d'Onde Transmis, P-V: $\lambda/4$
Parallélisme (arcsec): <30
Spécification du Traitement: $R_{avg} \leq 1.0\%$ @ 450 - 700nm @ 0°

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme