

TECHSPEC®

Filtre à Densité Neutre Réfléchissant, OD 0,15, 50 mm carré



Stock #64-138 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€72,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€72,00

Qté 6+
€57,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
0.15

Substrat: ☐ Float Glass
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Surface 1: Inconel
Réflexion (%): 12.00
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 70.00
Type: Neutral Density Filter
Largeur (mm): 50.00
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.5
Ouverture Utile (%): 80
Neutralité: ±3% of Transmission
Remarque: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme