

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



0.15XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-188



Stock **#36-188** 3-4 JOURS



1



€2.130,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.130,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
186.70

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
41.2mm

Filetage Filtre:
M62 x0.75 (Female)

Poids (g):

405
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 30.9mm
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-871 Sold Separately
Remarque: MercuryTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.050
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.9
Dia. de Monture (mm): 65
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.15X
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 169 - 265
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/10
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 41.2 x 30.9
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner