

TECHSPEC® 0,191X, 4/3", Monture C, Objectif Télécentrique TitanTL®



TitanTL® Telecentric Lens

Stock **#34-016** 3-4 JOURS



1



€3.975,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.975,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
33.5mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
46.1mm

Poids (kg):
3.58

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
67.1mm

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:

0.0087
Résolution, Espace Image: 50 lp/mm @ 35% (MTF, open)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 90.6mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (4)
Remarque: TitanTL®
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 37.7mm
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.191X
Taille maximale du capteur: 4/3"
Distance de Travail (mm): 221
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/11 - f/22
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±15.2mm (20% @ 20 lp/mm, open)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 94.2 x 70.7
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 25.4
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.11
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.1
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner