

Diffuseur Monté à Angle de Diffusion de 0,2 x 40°, 50 mm de dia.



Stock **#47-998** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€257,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€257,50
Qté 6+
€219,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°):
±0.5 x ±4

Angle de Diffusion (°):
0.2 x 40 (FWHM)

Ouverture Utile CA (mm):
45.7

Diamètre (mm):

50.00 ±0.1
Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Construction: Mounted
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme