

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

U,22NA UV/VIS Fibre Optique 600µm Dia. du Coeur avec Connecteur FC



Stock #57-745 FIN DE SÉRIE CONTACT

- 1 + **€159,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€159,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
25.4

Diamètre de la Gaine (µm):
660 ±13.2

Connecteur:
FC/PC

Rayon de Courbure Min. (mm):
132/66 (Continuous/Momentary)

Longueur (m):
1.50

Ouverture Numérique NA: 0.22
Température d'Utilisation (°C): -40 to +100
Diamètre du Coeur (µm): 600 ±12
Type: Patchcord
Longueur d'Onde: UV/MS
Indice du Coeur n_d: 1.458
Indice de Réfraction n_d : 1.441
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 1250
Tolérance Ouverture Numérique (NA): ±0.02
Matériau Jaquette: PVC Monocoil
Diamètre de la Jaquette (mm): 4.83

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner