

0,22NA VIS/NIR Fibre Optique 600µm Dia. du Coeur avec Connecteur FC



Stock **#57-750** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€139,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€139,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°): 25.4
Diamètre de la Gaine (µm): 660 ±13.2
Connecteur: FC/PC
Rayon de Courbure Min. (mm): 132/66 (Continuous/Momentary)
Longueur (m): 1.50

Ouverture Numérique NA: 0.22
Température d'Utilisation (°C): -40 to +100
Diamètre du Coeur (µm): 600 ±12
Type: Patchcord
Longueur d'Onde: VIS/NIR
Indice du Coeur n_d: 1.458
Indice de Réfraction n_d : 1.441
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2400
Tolérance Ouverture Numérique (NA): ±0.02
Matériau Jaquette: PVC Monocoil
Diamètre de la Jaquette (mm): 4.83

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner