

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Entrainement Micrométrique, Course de 0,25", Graduation de 0,001", S-Face



Drive Mechanisms

Stock **#87-093** **1 In Stock**

€86.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€86,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

Mtutoyo **Fabricant:**

148-206-10 **Numéro de Modèle:**

Propriétés physiques et mécaniques

Course (pouces):

0.25

Graduations (pouces):

0.001

Diamètre des Tiges (mm):

3.5

Tige/Axe:

Plain/Spherical

Stem Length (mm):

5

Spindle Diameter (mm):

2

Min. Spindle Length (mm):

6.5

Max. Diameter (mm):

6

Overall Length (mm):

32

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:

English Micrometer

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

REACH 241:

[Contains SVHC\(s\)](#)

Description produit

- Options à micromètre, vis fine, numérique et différentiel disponibles
- Compatibles avec nos [Platines à Roulement à Billes](#)

Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de [platines à roulement à billes](#). Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.

Veillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.

;