

Filtre Absorbant ND Monté OD 0,3, M39,0 x 0,50



Stock #59-166 3-4 JOURS

-

1

+

€43,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€43,00

Qté 10+
€40,60

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD: 0.3
Ouverture Utile CA (mm): 34.0
Filetage Filtre: M39 x0.50
Substrat: ☐

ND Filter Glass
Épaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 50
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 5.2 ±0.3
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 41.0 ±0.3
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner