

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Absorbant ND Monte OD 0,3, M49,0 X 0,75



Stock #54-729 3-4 JOURS

1 €43,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€43,00

Qté 10+

€39,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD:
0.3

Ouverture Utile CA (mm):
45.0

Filetage Filtre:
M49 x0.75

Substrat:

ND Filter Glass
Épaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 50
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 3.8 ±0.1
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 51.0 +0/-0.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.3

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner