

**TECHSPEC® 0,377X, 4/3", Monture C, Objectif Télécentrique TitanTL®**



TitanTL® Telecentric Lens

Stock **#34-015** 3-4 JOURS

- 1 + **€2.100,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
17.0mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":  
23.3mm

Filetage Filtre:  
M72 x0.75 (Female)

Poids (kg):  
0.85

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 34.0mm                                                            |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0171              |
| <b>Résolution, Espace Image:</b><br>50 lp/mm @ 21% (MTF, open)    |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":</b><br>45.9mm    |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>6 (4)                      |
| <b>Remarque:</b><br>TitanTL®                                      |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>19.1mm  |
| <b>Type:</b><br>Telecentric Lens                                  |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.377X                     |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>4/3"                        |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>110                           |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                        |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/11 - f/22                            |
| <b>Traitement:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                         |
| <b>Profondeur de Champ (mm):</b><br>±4.0mm (20% @ 20 lp/mm, open) |
| <b>Champ de vision, capteur max., H x V (mm):</b><br>47.7 x 35.8  |
| <b>Diamètre du Filtre Arrière (mm):</b><br>25.4                   |
| <b>Typical Distortion @ 520nm (%):</b><br><0.05                   |
| <b>Typical Telecentricity @ 520nm (°):</b><br><0.1                |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                              |

Conformité réglementaire

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br>Conforme                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br>Visionner |