

0.5 OD, 25.4mm Dia., Reflective Neutral Density Filter



Stock **#27-928** FIN DE SÉRIE CONTACT

- 1 + **€14,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40 ±0.3

Densité Optique OD:
0.5

Substrat: ☐
Borosilicate

Traitement:
Metallic Based ND

Épaisseur (mm):
1.00

Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Transmission (%): 32.00
Type: Neutral Density Filter
Parallélisme (arcmin): ±3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.3
Ouverture Utile (%): >90
Tolérance Densité Optique (%): ±10

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner