

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #47-989

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

-

1

+

€257,50

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €257,50                          |
| Qté 6+                           |
| €219,00                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|                                       |
|---------------------------------------|
| Tolérance Angulaire (°):<br>±0.5      |
| Angle de Diffusion (°):<br>0.5 (FWHM) |
| Ouverture Utile CA (mm):<br>45.7      |
| Diamètre (mm):                        |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.00 ±0.1                                                                                                      |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)                                    |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Polycarbonate                                                      |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.60                                                                                  |
| <b>Transmission (%):</b><br>>85                                                                                 |
| <b>Type:</b><br>Holographic Diffuser                                                                            |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                                                              |
| <b>Construction:</b><br>Mounted                                                                                 |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>0.22 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns (typical) |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |