

Diffuseur Monté 50 mm de dia., Angle de Diffusion de 0,5°



Stock **#47-989** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€257,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€257,50
Qté 6+
€219,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°):
±0.5

Angle de Diffusion (°):
0.5 (FWHM)

Ouverture Utile CA (mm):
45.7

Diamètre (mm):

50.00 ±0.1
Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Construction: Mounted
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme