

Platine à Roulement à Billes avec Trous de Passage, Entraînement à Vis Fine, Déplacement de 0,5"



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration

Stock **#33-476** 3-4 JOURS



1



€384,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€384,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Fine Screw (64 Pitch)

Position de la Vis:
Center Drive

Type: English
Taille de Plateau (mm): 31.8 x 32.5
Course (pouces): 0.5
Construction: Aluminium Stage
Graduations (pouces): No
Hauteur (pouces): 0.50
Hauteur (mm): 12.7
Capacité de Charge, Normale (lbs): 6
Remarque: Thru-Hole
Taille de Plateau (pouces): 1.25 x 1.28
Précision (pouces): 0.00008/inch of travel
Poids (lbs): 0.16
Thrust Capacity, T _a (lbs): 10
Thrust Capacity, T _b (lbs): 3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner