

[Afficher tous les 52 produits de la même famille.](#)

0,5" x 0,5" (80 lp/mm), Ronchi Ruling



Stock **#66-340** FIN DE SÉRIE **17 In Stock**

-

1

+

€220^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€220,00 prix unitaire
Qté 5+	€209,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02
Dimensions (pouces):
0.5 x 0.5

1.50	Épaisseur (mm):
± 0.02	Tolérance Dimensionelle (mm):
≤2	Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec):
±1	Parallélisme du Modèle de Substrat (°):

Propriétés optiques

Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0	Traitement:
80	Fréqunce (lp/mm):
Float Glass	Substrat:
3.00	Densité Optique OD:
20-10	Qualité de Surface:
1λ	Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Chrome sur verre
- Haute tolérance
- Supérieur aux systèmes commerciaux disponibles
- Lignes parallèles aux côtés
- Version métriques et impériales disponibles

Les Mres Ronchi à Haute Précision sont excellentes pour des évaluations de résolution, distorsion de champ, et stabilité parfocale. Les mires en verre sont recouvertes de chrome déposé sous vide et ont un substrat en verre flotté. Les versions anglaise et métrique sont disponibles avec différentes mesures de paires de lignes par pouce (LPI) et de paires de lignes par millimètre (lp/mm). Les Réseaux de Ronchi à Haute Précision sont proposés en 0,5", 1", 2" et 4".