

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#59-169** ☒ En Stock

-

1

+

€38,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€38,50
Qté 10+
€37,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD:
0.6

Ouverture Utile CA (mm):
25.5

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50

Substrat: ☐

ND Filter Glass
Épaisseur avec la Monture (mm): 4.50
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 25
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 5.2 ±0.3
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 32.5 ±0.3
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner