

Filtre Absorbant ND Monté OD 0,6, M52,0 x 0,75



Stock **#54-736** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€34,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€34,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD:
0.6

Ouverture Utile CA (mm):
48.0

Filetage Filtre:
M52 x0.75

Substrat: ☐
ND Filter Glass

Epaisseur avec la Monture (mm):
5.00

Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 25
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 3.8 ±0.1
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 54.0 +0/-0.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.3

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner