

Filtre Absorbant ND Monté OD 0,9, M46,0 x 0,75



Stock #54-740 3-4 JOURS

-

1

+

€43,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€43,00

Qté 10+
€39,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD: 0.9
Ouverture Utile CA (mm): 42.0
Filetage Filtre: M46 x0.75
Substrat: ☐

ND Filter Glass
Épaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 12.5
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 4.4 ±0.1
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 48.0 +0/-0.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.4

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner