


[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Miroir Froid, 0° AOI, 25,0 mm de dia.



TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

Stock **#64-437** **6 In Stock**

-

1

+

€59^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€59,50 prix unitaire
Qté 10-25	€53,50 prix unitaire
Qté 26-49	€51,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Cold Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.00Diamètre (mm):

Épaisseur (mm):

+0.0/-0.2	Tolérance Dimensionnelle (mm):
-----------	--------------------------------

Longpass Filter	Transmission (%):
Dielectric	Type de Traitement:
Cold Mirror, 0°	Traitement:
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
400 - 1150	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: □
0	Angle d'Incidence (°):
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥95% @ 400 - 690nm and T _{avg} ≥90% @ 750 - 1200nm AR Coating: R _{avg} <1% @ 700 - 1150nm	
80-50	Qualité de Surface:

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

- Réflexion >95% entre 400 et 690nm
- Transmission >90% entre 700 et 1150nm
- Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°

