

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Micromètre Numérique Digimatic 1-2", 0,00005", IP65, sans sortie, butée à cliquet

See More by [Mitutoyo](#)



Stock **#78-324** 1 In Stock

-

1

+

€321^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€321,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

±0.0005	Précision (inches):
---------	---------------------

Caractéristiques du produit

1 - 2 inches	Gamme:
Ratchet Stop	Type:

293-341-32	Numéro de Modèle:
Propriétés physiques et mécaniques	
5E-05	Résolution (pouces):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Modèles QuantuMike® et Digimatic® conformes à la norme IP65
- Affichage numérique facile à lire
- Options de plages de 0-1", 1-2" et 2-3"

Les Micromètres Numériques Mitutoyo offrent une grande précision sur plusieurs plages de mesure, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'applications. Les modèles de micromètres QuantuMike® et Digimatic® sont dotés d'un écran numérique facile à lire afin de réduire les risques d'erreur. Le modèle QuantuMike® est doté d'un micromètre à action rapide qui permet d'effectuer des mesures plusieurs fois plus rapidement qu'un micromètre standard. Certains modèles sont dotés d'une fonction de sortie des données SPC intégrée permettant une intégration aisée avec des ordinateurs ou des imprimantes pour un enregistrement et une analyse efficaces des données. Les Micromètres Numériques Mitutoyo sont conçus avec un tambour à friction ou une butée à cliquet pour assurer une pression de mesure constante, améliorant ainsi la répétabilité. Avec une protection IP65, ces micromètres résistent à la détérioration physique due à l'exposition habituelle à l'eau, à l'huile de coupe ou au liquide de refroidissement.