

Monture Optique 1-2" de dia.



Stock #53-964 ☒ En Stock

-

1

+

€233,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€233,00
Qté 10+
€222,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Type: Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique: Circular
Ouverture Utile CA (pouces):

0.81 (#36-461) / 1.81 (#36-465)
Ouverture Utile CA (mm): 20.6 (#36-461) / 46.0 (#36-465)
Ligne Centrale Optique (mm): 50.8
Gamme: 10°
Dimensions (pouces): 3.75 x 2.00 x 3.50
Dimensions (mm): 95.3 x 50.8 x 88.9
Poids (lbs): 1.3
Diamètre Interne (pouces): 2.25 x 20 TPI
Construction: Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Diamètre Optique (inches): 1.0 or 2.0
Ligne Centrale Optique (inches): 2.00
Type de Monture: #36-461 Required (for 1"/25mm) #36-465 Required (for 2"/50mm)
Max. Thickness of Compatible Optics (mm): 22.0 (#36-461) / 22.0 (#36-465)
Adjustment Screw Pitch (inches): 0.015

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner