

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Monture Optique de Demarrage Rapide, Monture de Miroir Etroite, M4, 25,4 mm de dia. optique



#17-534: 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4



Stock #17-534 CONTACT



1



€57,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€57,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Fixed

Taille des optiques compatibles (mm):
25.4

Construction:

Black Anodized Aluminum
Type d'Optique: Circular
Contenu du Coffret: #13-590 , #15-844
Ouverture Utile CA (mm): 22.9
Épaisseur min. des optiques compatibles: 2.8
Compatible Post: M4 x0.7
Post Diameter (mm): 25.4
Hauteur de l'axe optique (mm): 127.00
Hauteur au centre (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
