

TECHSPEC® 10" de Dia. x 60" FL Aluminum Amélioré, Miroir Parabolique



Stock #32-274-533 3-4 JOURS

- 1 + **€2.372,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€2.372,00

Qté 3+
€2.016,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%):
±1.5

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 10.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 254.00 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 60.0
Distance Focale EFL (mm): 1,524.00
Radius of Curvature (mm): 3,048.00
Ouverture (f/#): f/6
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 229
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 44.50
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme