

TECHSPEC® 10" de Dia. x 60" FL Non Traité, Miroir Parabolique



Stock **#32-274-000** 3-4 JOURS

- 1 + **€2.072,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€2.072,00
Qté 3+
€1.761,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%): ±1.5

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 10.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 254.00 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 60.0
Distance Focale EFL (mm): 1,524.00
Radius of Curvature (mm): 3,048.00
Ouverture (f/#): f/6
Traitement: Uncoated
Type de Traitement: Uncoated
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 229
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 44.50
Type: Parabolic Mirror

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner