

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 10" de Dia. X 80" FL Aluminum Protege, Miroir Parabolique



Stock #32-275-522 [CONTACT](#)

- 1 + €2.222,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€2.222,00

Qté 3+

€1.889,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐

[BOROFLOAT®](#)[SUPREMAX®](#)

Tolérance Distance Focale (%):

±1.5

Qualité de Surface:

60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 10.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 254.00 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 80.0
Distance Focale EFL (mm): 2,032.00
Radius of Curvature (mm): 4,064.00
Ouverture (f/#): f/8
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 229
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 44.50
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.4 - 2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme