

10 lp/mm 1" x 3", Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale



Stock **#59-545** **1 In Stock**

€305⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€305,00 prix unitaire
Qté 5+	€290,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:
 Pattern Location is Centered
NIST Certification:
 No

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionnelle (pouces):
 ±0.100

25.40	Longueur (mm):
12.7 x 25.4	Taille de Motif (mm):
1.52 ±0.100	Épaisseur (mm):
76.20	Largeur (mm):
±0.002	Line Width Tolerance (µm):

Propriétés optiques

Vacuum Deposited Chrome	Traitement:
10.00	Fréquence (lp/mm):
Opal Glass	Substrat: <input type="checkbox"/>
>3.0	Densité Optique OD:
40-20	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. [Contact us](#) for more information.

- Chrome sur Verre Opale
- Teste la Résolution de Systèmes Réfléchissants
- Haute Tolérance