


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

## 100 x 150mm, Rouge, Spot Lumineux EuroBrite™

See More by [Advanced Illumination](#)



Red AI EuroBrite Spot Light

Stock **#33-454** **1 In Stock**

- 1 + €625<sup>,00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€625,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):  
50,000

Numéro de Modèle:  
SL-S100150M-625

Type d'Éclairage:  
LED Illuminator

See Technical Information Tab for Typical Intensity	<b>Remarque:</b>
Advanced Illumination	<b>Fabricant:</b>
Spot Light	<b>Géométrie:</b>
Strobed or Constant	<b>Mode d'Éclairage:</b>

## Propriétés physiques et mécaniques

150 x 139 x 30	<b>Dimensions (mm):</b>
253.00	<b>Poids (g):</b>
100 x 150	<b>Zone Active (mm):</b>

## Propriétés optiques

Red	<b>Couleur:</b>
625	<b>Longueur d'Onde (nm):</b>

## Electrical

0.42 - 0.49A	<b>Courant d'Entrée Maximum:</b>
10% @ 0.7V, 100% @ 10V	<b>Contrôle d'Intensité Analogique:</b>
10µm	<b>Latence de Déclenchement d'Impulsion:</b>

## Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	<b>Connecteur:</b>
24V nominal (min. 22 / max. 28)	<b>Tension d'Entrée (V):</b>
Power Supply Required and Sold Separately. USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#66-855</a>	<b>Alimentation d'Énergie:</b>

## Environnement & durabilité

0 - 60	<b>Température d'Utilisation (°C):</b>
IP67	<b>Norme Environnementale:</b>

## Conformité réglementaire

<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 233:</b>

## Description produit

- Connectées en Série jusqu'à Quatre Unités de 100 x 150 mm
- Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent en modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l'Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l'utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités de 100 x 150 mm connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l'intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l'illuminateur.

**Remarque :** L'alimentation de 24 V est requise.

## Informations techniques

Typical Intensity

Size	50 x 75mm	50 x 75mm	50 x 75mm	100 x 150mm
Working Distance	100mm	300mm	600mm	600mm
Area	79 x 56mm	117 x 99mm	ø198mm	325 x 198mm
Typical Irradiance (W/m <sup>2</sup> )	100.0	74	28	147
Typical Illuminance (kLux)	34.0	25	10	49

---

;