

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

100 X 200mm, 660nm, Retroéclairage a LED

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Stock #66-843 [CONTACT](#)



1



€863,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€863,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Red

Numéro de Modèle:
BL040801-660-IC

Température d'Utilisation (°C):
0 to 65

Dimensions (mm): 123 H x 225 W x 19 D
Longueur d'Onde (nm): 660.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Nombre de LEDs: 384
Nombre de Chaînes: 2
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Uniformity (%): ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Backlight
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)