

100 x 200mm, Blanche, Rétroéclairage à LED

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Stock **#66-840** [CONTACT](#)



1



€1.192,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.192,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Numéro de Modèle:
BL040801-WHI-IC

Température d'Utilisation (°C):
0 to 65

Dimensions (mm): 123 H x 225 W x 19 D
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): N/A
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Nombre de LEDs: 384.00
Nombre de Chaînes: 2.00
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Uniformity (%): ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Backlight
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)