

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 10mm Diamètre x 20mm Longuer, Lentille Barre en N-BK7



Stock **#45-943** **8 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €89.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€89,00 prix unitaire
Qté 6-25	€71,00 prix unitaire
Qté 26-49	€67,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Rod Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

10.00 +0.00/-0.03 **Diamètre (mm):**

20.00 **Longueur (mm):**

Tolérance Longueur (mm):
+0/-0.1

Propriétés optiques

N-BK7 **Substrat:**

Uncoated **Traitement:**

350 - 2200 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

40-20 **Qualité de Surface:**

Conformité réglementaire

Conforme **RoHS 2015:**

Conforme **Reach 219:**

Visionner **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
- Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm

Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont polies sur la circonférence et dépolies aux deux extrémités. La performance optique est similaire à celle d'une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant au travers du diamètre de la lentille sera focalisée en une ligne. Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 1 à 10 mm.

Informations techniques

Rod Lens

