

**TECHSPEC® Tube d'Extension de Monture T, 100 mm de longueur**



Stock #65-969 **3 In Stock**

- 1 + €96<sup>50</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€96,50 prix unitaire
Qté 5-9	€85,70 prix unitaire
Qté 10-25	€79,40 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Type:  
Extension Tube

Function:  
Extension Tube (Fixed)

Remarque:  
Inner threads are female T-Mount (M42 x 0.75), allowing optical components to be mounted with [#58-741](#)

## Propriétés physiques et mécaniques

100.0 **Longueur Tube d'Extension (mm):**

103.45 **Longueur Totale (mm):**

37.0 **Ouverture Utile CA (mm):**

48.0 **Diamètre Externe (mm):**

## Filetage & montage

T-Mount **Type de Filetage:**

## Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Conforme](#) **REACH 241:**

## Description produit

- Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
- Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.