

TECHSPEC®

Tube d'Extension de Monture T, 100 mm de longueur



Stock

#65-969

3 In Stock

-

1

+

€96^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€96,50 prix unitaire
Qté 5-9	€85,70 prix unitaire
Qté 10-25	€79,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Extension Tube

Type:

Remarque:

Inner threads are female T-Mount (M42 x 0.75), allowing optical components to be mounted with [#58-741](#)

Extension Tube (Fixed)

Function:

Propriétés physiques et mécaniques	
100.0	Longueur Tube d'Extension (mm):
103.45	Longueur Totale (mm):
48.0	Diamètre Externe (mm):
37.0	Ouverture Utile CA (mm):

Filetage & montage	
T-Mount	Type de Filetage:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
 - Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
 - Construction en aluminium anodisé noir
- Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.