

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



#15-287, 100mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

Stock #22-219 3-4 JOURS



1



€2.720,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.720,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Needle Roller Bearing

Mécanisme:
Precision Lead Screw

Type:
Metric

Taille de Plateau (mm): 45 x 238.8
Course (mm): 101.6
Précision (µm): 35 (Unidirectional)
Contrecoup (µm): <12
Encodeur: Yes
Hauteur (mm): 21
Capacité de Charge (kg): 10
Contrôle Manuel / Indicateurs LED: Yes
Fabricant: Zaber Technologies Inc.
Remarque: Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Température d'Utilisation (°C): 0 - 50
Parallélisme (µm): <25
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-294 Europe: #15-294 Japan: #23-662 Korea: #33-773 China: #15-294
Répétabilité (µm): <3
Résolution (µm): 0.05
Vitesse (mm/sec): 0.00003 to 26
Moteur: 2-Phase Stepper
Poids (kg): 0.39
Interface: USB with #15-295 RS-232 with #15-297
Maximum Operating Current (mA): 350
Encoder Type: Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution: 200 CPR

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme