

100µm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length



Stock #57-085 3-4 JOURS

-

1

+

€49,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€49,00
Qté 5+
€43,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°): 25.4
Matériau de Protection: Polyimide
Diamètre de la Gaine (µm):

110 ±3
Traitement: VS/NIR
Rayon de Courbure Min. (mm): 22/11 (Continuous/Momentary)
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (m): 10.00
Ouverture Numérique NA: 0.22
Température d'Utilisation (°C): -190 to +390
Diamètre Externe (µm): 124 ±3
Diamètre du Coeur (µm): 100 ±3
Indice du Coeur n _d : 1.457
Indice de Réfraction n _d : 1.440
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2400
Tolérance Ouverture Numérique (NA): ±0.02

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner