

Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d'Optique



Stock **#36-461** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€135,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€135,00

Qté 10+
€119,70

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type: Fixed
Type d'Optique: Circular
Taille des optiques compatibles (mm): 25.0 - 25.4
Ouverture Utile CA (pouces):

0.81
Ouverture Utile CA (mm): 20.6
Diamètre Max. (mm): 69.9
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): <22.4
Diamètre Externe (pouces): 2.25 x20 TPI
Diamètre Interne (pouces): 1.06 x32 TPI
Construction: Black Anodized Aluminum
Diamètre Max. (pouces): 2.75
Diamètre Optique (inches): 1.00
Épaisseur d'Optique Compatible (inches): <0.88
Monture Cinématique Compatible: #53-964
Compatible Post: 1/4-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner