

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Rétroéclairage Vert à LED Haute Intensité, 101,6 x 101,6 mm

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Stock **#28-758** **3 In Stock**

-

1

+

€955^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€955,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
BL2-0404530IC	Numéro de Modèle:
50,000	Durée de Vie LED (heures):
4	Nombre de Chaînes:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:

Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Uniformity (%): ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)	
Advanced Illumination	Fabricant:
Backlight	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
101.6 H x 101.6 W x 24.1 D	Dimensions (mm):
Propriétés optiques	
Green	Couleur:
530	Longueur d'Onde (nm):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Flying Leads	Connecteur:
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Environnement & durabilité	
0 to 60	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Fournissent un éclairage intense et uniforme
- Conception de profil réduit
- Différentes aires actives disponibles

Les Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination apportent un éclairage intense et uniforme sur toute une gamme de zones actives. Ayant une durée de vie de 50 000 heures et disposant d'une distribution de la lumière projetée de ±6% de la zone éclairée, ces rétroéclairages conviennent parfaitement à différentes applications industrielles. Ces rétroéclairages à LED se caractérisent par une conception à profil bas avec plusieurs options de zones actives disponibles. Les Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination sont proposés en blanc, bleu, vert, rouge et infrarouge. Les rétroéclairages sont disponibles en 72 H x 72 L x 12 P ou en 123 H x 123 L x 19 P.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.