

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Miroir Chaud 101,6 x 127 mm, AOI de 45°



Hot Mirrors

Stock #43-958 3-4 JOURS



1



€181,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€181,00

Qté 10+

€160,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45.00

Traitement:
Hot Mirror, 45°

Substrat: BOROFLOAT®

Réflexion (%) : >90, 750 - 1125nm
Dimensions (mm) : 101.6 x 127.0
Qualité de Surface : 80-50
Épaisseur (mm) : 3.30
Transmission (%) : >85, 425 - 675nm
Type : Dichroic Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm) : ±0.5
Spécification du Traitement : Surface 1: 45° Hot Mirror Surface 2: None
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 425 - 1125
Planéité de Surface (P-V) : 4 - 6λ
Type de Traitement : Dielectric

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 233 : Conforme