

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 101,6mm Longueur, Filetage 1/4-20, Support de Tige Réglable



TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

Stock #84-353 **8 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €140⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€140,00 prix unitaire
Qté 10+	€126,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

101.60 **Longueur (mm):**

30.00 **Course (mm):**

Filetage & montage

1/4-20

Filetage:

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Versions impériales et métriques
- Trous de 1/4-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
- Permettent une translation verticale
- Compatibles avec des tiges de 0,5" (12,7 mm)

Les Supports de Tiges Réglables en Hauteur TECHSPEC® sont des solutions alternatives peu coûteuses aux plateaux verticaux ou d'axe Z. Équipés d'un anneau réglable qui, par rotation, fournit une translation verticale, ces supports de tiges sont adaptés aux applications nécessitant une translation verticale sans demander le niveau de précision apporté par un plateau. Ces supports de tiges sont compatibles avec les tiges de 0,5" (12,7 mm). Les Supports de Tiges Réglables en Hauteur TECHSPEC® ont une base 1/4 - 20 pour la version impériale et une base M6 x 1 pour la version métrique. Les supports de tiges sont disponibles en trois longueurs différentes pour les versions impériale et métrique.