

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

1064nm 0 - 450mW, Systeme Laser a Couplage de Fibre



Fiber-Coupled Laser System

Stock #62-698 FIN DE SÉRIE CONTACT

1 **€3.497,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.497,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
+10 to +30

Puissance de Sortie (mW):
450 (Maximum)

Dimensions (mm):
76.2 L x 152.4 W x 254.0 H

Diamètre Fibre (µm):
100

Longueur d'Onde (nm):

1,064.00
Poids (kg): 2.95
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±10
Humidité d'Utilisation: 5 to 95%, non-condensing
Fréquence de Modulation (kHz): DC-20, TTL
Longueur du Câble (m): 0.5
Divergence de Faisceau (NA): 0.22, Nominal
Type de Sortie: Fiber-Coupled
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Infrared
Connecteur: SMA
Tension d'Entrée (V): 100 - 240 AC
Largeur de Bande (nm): <3

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner