

Laser Clé en Main à Prix Économique, 1064 nm, 50 mW



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Stock **#35-075** 3-4 JOURS

- 1 + **€2.300,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€2.300,00
Qté 10+
€2.070,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Puissance de Sortie (mW): 50	
Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad°C): <0.05	

Polarisation: >100:1
Stabilité de Puissance (%) : <2% RMS over 4 hours
Dimensions (mm) : 143.5 x 73.0 x 46.2
Longueur d'Onde (nm) : 1,064.00
Qualité Mode, M² : <1.5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm) : ±1
Alimentation d'Énergie : 153.0 x 155.0 x 92.0
Temps d'Échauffement (minutes) : <10
Alimentation : 85-264VAC
Fréquence de Modulation (kHz) : 1-10
Diamètre du Faisceau (mm) : 1.5
Type de Sortie : Free Space
Type de Laser : Diode
Divergence de Faisceau (mrad) : <1.5
Classe CDRH : IIIb
Couleur : Infrared
Beam Height from Base Plate (mm) : 24.8
Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures) : >10,000

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 233 : Conforme