

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 1075nm, Diametre de 50mm, OD 2, Filtre Passe Bas



TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #64-659 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

 €203,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€203,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
1,075.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Traitement: Traditional Coated
Bande de Coupure (nm): 1160 - 1410
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 5.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Bande de Transmission (nm): 500 - 1025
Type: Shortpass Filter
Ouverture Utile (%): 80.00
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Facteur Pente (%): ±3
Tolérance Coupure (%): ±2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 1410

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner