


✕

SUBMIT



IR Calcium Fluoride (CaF₂) Diffusers

Stock #19-731 3-4 JOURS

1

+

€125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€125,00

Qté 11+

€112,50

Prix sur Quantité

Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.10

Traitement:
Uncoated

Bords:

Fine Grind
Substrat: ☐ Calcium Fluoride (CaF ₂)
Épaisseur (mm): 1.50 ±0.10
Type: IR Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 7000
Remarque: Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ☐ 0.75 microns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

